

圆形气缸
DPRA-N-...-2"-
订货号: 8109554

FESTO



数据表

特性	值
行程	0.0625 in...12 in
活塞直径	2"
活塞杆螺纹	1/2-20 UNF-2A
缓冲	无缓冲 两端带弹性缓冲环/垫 气动缓冲，两端可调
安装位置	可选
结构特点	缸径 活塞杆 缸筒
位置检测	通过接近开关
派生型	端盖，带摆动关节轴承，已旋转 90° 端盖，带摆动关节轴承和轴承套 端盖，带摆动关节轴承 刮片由 NBR 制成 活塞杆加长外螺纹 加长活塞杆 轴承端盖，带安装螺纹 轴向进气口 侧向进气口 抗扭转 双端活塞杆 温度范围 0 - 150 °C 温度范围 -40 - 80 °C 一端活塞杆
工作压力	9.99 psi...150 psi
工作模式	双作用 推 单作用 拉动
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力 4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-40 °F...300 °F
产品重量	1.04 lb...4.04 lb

特性	值
安装方式	带附件
气动接口	1/4 NPT
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	精制铝合金 高合金不锈钢
密封件材料	FPM NBR
活塞杆材料	高合金不锈钢
缸筒材料	高合金不锈钢