

接口
CPX-FB43
订货号: 8110369

FESTO



数据表

特性	值
协议	PROFINET IRT PROFINET RT
尺寸（宽x长x高）	（包括互连模块） 50 x 107 x 50 mm
产品重量	185 g
环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
防护等级	IP65 IP67
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
认证	RCM 商标
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸铝
LED 显示屏，产品特点	M: 修改，参数设置 PL: 负载电源 PS: 电子元件电源、传感器电源 SF: 系统故障
LED 显示屏，总线专用	M/P: 维护/PROFIenergy NF: 网络故障 TP1: 网络活动端口 1 TP2: 网络活动端口 2
针对设备的诊断	面向通道和模块的诊断 模块欠压 诊断存储器
操作员控制装置	DIL 开关
现场总线接口	2 个插座，M12x1，4 针，D 编码
最大地址容量，输入	64 Byte
最大地址容量，输出	64 Byte
参数设置	诊断特性 防错响应 强制通道 信号设置 系统参数
波特率	100 Mbit/s
配置支持	GSDML 文件

特性	值
附加功能	通过现场总线实现非环参数访问 通过以太网实现非环数据访问 快速启动 (FSU) I&M 通过现场总线实现通道级诊断 LLDP MQTT MRP MRPD PROFenergy PROFIsafe S2 系统冗余 纯文本启动参数设置，通过现场总线 用过程参数可显示系统状态 附加诊断接口，用于人机界面
工作电压范围 DC	18 V...30 V
标称工作电压 DC	24 V
内部功耗，标称工作电压	典型值 70 mA