


小型滑台  
DGSL-10-80-EA  
订货号: 570177



数据表

| 特性                     | 值                                     |
|------------------------|---------------------------------------|
| 行程                     | 80 mm                                 |
| 可调端位范围/长度, 前端          | 37 mm                                 |
| 可调端位范围/长度, 后部          | 5.5 mm                                |
| 活塞直径                   | 12 mm                                 |
| 工作模式, 驱动单元             | 联接板                                   |
| 缓冲                     | 两端带短型弹性缓冲环/垫                          |
| 安装位置                   | 可选                                    |
| 导轨                     | 笼式滚珠轴承导轨                              |
| 结构特点                   | 拨叉式<br>缸径<br>活塞杆<br>滑块                |
| 位置检测                   | 通过接近开关                                |
| 工作压力                   | 0.15 Mpa...0.8 Mpa<br>1.5 bar...8 bar |
| 最大速度                   | 0.8 m/s                               |
| 重复精度                   | 0.3 mm                                |
| 工作模式                   | 双作用                                   |
| 工作介质                   | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]      |
| 工作和先导介质说明              | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)                |
| 耐腐蚀等级 CRC              | 0 - 无耐腐蚀能力                            |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性    | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| 洁净室适用性, 根据ISO 14644-14 | 7 级, 符合 ISO 14644-1                   |
| 环境温度                   | 0 °C...60 °C                          |
| 端位的冲击能量                | 0.12 Nm                               |
| 缓冲长度                   | 1.3 mm                                |
| 最大力 Fy                 | 1200 N                                |
| 最大力 Fz                 | 1200 N                                |
| 最大力矩 Mx                | 18 Nm                                 |
| 最大力矩 My                | 12 Nm                                 |
| 最大力矩 Mz                | 12 Nm                                 |
| 6 bar 时的理论力值, 返回行程     | 51 N                                  |

| 特性                | 值                      |
|-------------------|------------------------|
| 6 bar 时的理论力值，前进行程 | 68 N                   |
| 移动质量              | 299 g                  |
| 产品重量              | 744 g                  |
| 备用接口              | <a href="#">查看产品图纸</a> |
| 安装方式              | 带通孔                    |
| 气动接口              | M5                     |
| 材料说明              | RoHS 合规                |
| 盖子材料              | 精制铝合金                  |
| 密封件材料             | HNBR                   |
| 外壳材料              | 精制铝合金                  |
| 活塞杆材料             | 高合金不锈钢                 |