



电磁阀
VUVB-ST12-B52-ZD-QX-D-1T1
订货号: 570911

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位五通双电控
驱动方式	电控
阀尺寸	24 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	260 l/min...450 l/min
工作气口	QS-4 QS-6
工作压力	0.28 Mpa...0.8 Mpa 2.8 bar...8 bar
结构特点	提动阀，带有自保持功能
防护等级	IP65
公称通径	4 mm
排气功能	不带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	锁定式 按钮式
先导类型	先导驱动
先导气源	外部
流向	不可逆
工作压力说明	0 - 0.8 MPa，使用外先导气源 0 - 8 bar，带外部先导气口
先导压力 Mpa	0.28 Mpa...0.8 Mpa
先导压力	2.8 bar...8 bar
逆转开关时间	10 ms
持续通电率	100%
0 信号的最大正向测试脉冲	800 μs
信号为 1 的最大负向测试脉冲	300 μs
线圈的特性参数	24 V DC: 1.0 W
允许的电压波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
抗振性	运输应用测试，严重性等级 1，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 标准

特性	值
耐冲击性	冲击测试，严重性等级 1，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 标准
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-5 °C...60 °C
声压级	85 dB(A)
环境温度	-5 °C...60 °C
产品重量	57.4 g
电气接口	通过底座
安装方式	底座上
辅助先导气口 14	底座
气接口，气口 1	底座
气接口，气口 3	底座
气接口，气口 5	底座
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
外壳材料	加强型聚酰胺
活塞式滑阀材料	精制铝合金