

平行抓手

DHPC-L-20-A-NO-S

订货号: 8116841

FESTO



数据表

特性	值
规格	20
每个爪手夹爪的行程	9 mm
最大替换精度	0.2 mm
摆动爪手夹爪的最大间隙 ax、ay	0 deg
最大爪手夹爪间隙 Sz	0 mm
旋转对称	0.2 mm
重复精度, 爪手	0.02 mm
爪手夹爪的数量	2
驱动系统	气动
安装位置	可选
工作模式	单作用 开
爪手功能	平行
爪手力备份	在打开时
结构特点	侧面连接方向 手柄 抓手手指的标准安装方法 强制先导工作运动顺序
导轨	滚珠导轨
位置检测	通过接近开关
工作压力	0.25 Mpa...0.8 Mpa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
爪手的最大工作频率	3 Hz
6 bar 时的最短打开时间	156 ms
6 bar 时的最短关闭时间	51 ms
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
总爪手力, 关闭, 6 bar	139.4 N
爪手夹爪的抓取力, 关闭, 6 bar	69.7 N

特性	值
转动惯量	0.764 kgcm ²
爪手夹爪上的最大力 Fz, 静态	101.3 N
爪手的最大扭矩 Mx, 静态	1.43 Nm
抓手最大扭矩 My, 静态	1.3 Nm
抓手最大扭矩 Mz, 静态	1.3 Nm
产品重量	261 g
安装方式	通过通孔直接安装 通过螺纹直接安装 安装框架 通过通孔和定位销 通过内螺纹和定位销 要么:
气动接口	M5
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	阳极氧化铝
爪手夹爪材料	高合金不锈钢