

夹爪 DHAS-GG-B18-16-A1

订货号: 8119108

FESTO



数据表

特性	值
规格	16 mm
安装位置	可选
设计	适用于微孔板
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	0 - 100%
环境温度	0 °C...40 °C
产品重量	24.4 g
安装方式	带内螺纹 M3
材料说明	RoHS 合规
爪手夹爪材料	高合金不锈钢
圆柱配合销材料	弹簧钢