


摆动抓手
DHWC-6-A
订货号: 8125286

FESTO



数据表

特性	值
规格	6
最大替换精度	0.2 mm
最大开角	30 deg
重复精度, 爪手	0.1 mm
爪手夹爪的数量	2
驱动系统	气动
安装位置	可选
工作模式	双作用
爪手功能	角型
爪手力备份	无
结构特点	侧面连接方向 强制先导工作运动顺序
位置检测	通过接近开关
工作压力	0.25 Mpa...0.8 Mpa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
爪手的最大工作频率	3 Hz
6 bar 时的最短打开时间	4 ms
6 bar 时的最短关闭时间	7 ms
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时, 张开总抓取扭矩	7.3 Ncm
总爪手扭矩, 关闭, 6 bar	5.4 Ncm
转动惯量	0.009 kgcm ²
爪手夹爪上的最大力 F _z , 静态	18 N
爪手的最大扭矩 M _x , 静态	0.3 Nm
抓手最大扭矩 M _y , 静态	0.3 Nm
抓手最大扭矩 M _z , 静态	0.3 Nm
产品重量	22 g

特性	值
安装方式	通过通孔直接安装 通过螺纹直接安装 要么：
气动接口	M3
材料说明	RoHS 合规
端盖材料	阳极氧化精制铝合金
外壳材料	阳极氧化精制铝合金
爪手夹爪材料	高合金钢