


数字量输出模块
CPX-AP-A-8DO-PI

订货号: 8129107

FESTO



数据表

特性	值
尺寸（宽x长x高）	（包括互连模块） 50.1 mm x 107.3 mm x 57.5 mm
网格尺寸	50.1 mm
安装方式	螺钉夹紧
产品重量	98 g
安装位置	可选
环境温度	-20 °C...50 °C
环境温度说明	根据 IEC 61131-2:2017 观察环境温度降额
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	5 - 95% 无冷凝
标称使用海拔高度	<= 2000 m ASL (> 79.5 kPa)
最大安装高度	3500 m
最大安装高度说明	> 2000 m ASL (< 79.5 kPa) 根据 IEC 61131-2:2017 观察环境温度降额
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
抗振性	运输应用测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6
抗振性注意事项	H 型导轨上的 SG1 直接安装的 SG2 运输应用测试，强度等级 1，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6 标准
耐冲击性	冲击测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
抗振性说明	30 g/11 ms，符合 EN 60068-2-27 标准 H 型导轨上的 SG1 直接安装的 SG2 冲击测试，严重等级 1，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 标准
防护等级	III
污染等级	2
超压类别	II
最大电缆长度	30 m 输出

特性	值
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料的防火测试	UL94 V-0（外壳）
材料说明	RoHS 合规 不含卤素 不含磷酸酯
盖子材料	加强型 PBT
螺钉材料	镀镍钢
O 型圈材料	FPM
通过 LED 诊断	每条通道诊断 每个模块的诊断 负载电源 每条通道的状态
每次内部通信诊断	负载关断 通信故障 输出信号短路/过载 电子元件/传感器电压过高 负载电压过高 电子元件/传感器欠电压 负载欠电压
最大地址容量，输出	1 Byte
输出数量	8
模块参数	电压监测负载电源 PL 的配置 模拟量输出短路/过载后的行为
通信接口，协议	AP
有关工作电压的说明	需要 SELV/PELV 固定电源 注意电压降
额定工作电压（直流）注意事项	符合 IEC 60204-1 的保护特低压
负载的标称工作电压，直流	24 V
负载的允许电压波动	± 25 %
标称直流工作电压，电子器件/传感器	24 V
电子设备/传感器允许的电压波动	± 25%
电子设备/传感器额定工作电压时的固有电流消耗	典型值为 40 mA
标称工作电压负载下的本征电流消耗	典型值为 5 mA
电源故障桥接	10 ms
电源电压电子设备/传感器技术和负载/阀之间的电位隔离	是
反极性保护	是
电气接口输出，功能	数字量输出
电气接口输出，连接类型	8x 接线端子排
电气接口输出，连接系统	弹簧压接端子
电气接口输出，接口/线芯数	4
输出的电气接口，导线横截面	0.25 mm²...1.5 mm²
电气接口输出，导线横截面说明	0.13 - 1.5mm²，用于不带导线端套的柔性导线
输出的电气接口，AWG 导线横截面	AWG24 - AWG16
输出的特征	符合 IEC 61131-2，类型 0.5
输出的开关逻辑	PNP（正切换）
熔断保护输出（短路）	每条通道有内部电子保险丝
输出过载结束后的行为	无自动返回
带电阻负载的输出延迟	信号变化 0->1: < 200 µs 信号变化 1->0: < 200 µs
每个模块的最大残余电流输出	4 A
通道之间输出的电气隔离	否
通道之间输出的电气隔离 — 内部通信	是
每个通道的最大电源	0.5 A