


减速机
EMGA-120-P-G12-SAS-100
订货号: 8141754

FESTO



数据表

特性	值
减速机法兰尺寸	120 mm
马达安装法兰尺寸	100 mm
扭转间隙	0.15 deg
减速机类型	行星齿轮
齿轮比	12:1
最大驱动速度	6500 rpm
减速机的工作温度	-25 °C...90 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
连续输出扭矩	260 Nm
减速机的惯性动量	2.224 kgcm ²
最大输出扭矩	416 Nm
最大效率	96 %
抗扭刚度	22 Nm/arcmin
产品重量	8000 g
容许轴向轴负载	2500 N
允许的径向轴负载	1750 N
减速机接口, 输出轴	120G
减速机接口, 驱动轴	100A
材料说明	RoHS 合规