

**导向杆气缸**  
**DFM-25-160-B-PPV-A-GF**  
订货号: 588785

**FESTO**



**数据表**

| 特性                      | 值                                |
|-------------------------|----------------------------------|
| 行程                      | 160 mm                           |
| 活塞直径                    | 25 mm                            |
| 工作模式, 驱动单元              | 联接板                              |
| 缓冲                      | 气动缓冲, 两端可调                       |
| 安装位置                    | 可选                               |
| 导轨                      | 滑动轴承导轨                           |
| 结构特点                    | 导轨                               |
| 位置检测                    | 通过接近开关                           |
| 工作压力                    | 0.15 Mpa...1 Mpa                 |
| 工作模式                    | 双作用                              |
| 工作介质                    | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)           |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 洁净室适用性, 根据 ISO 14644-14 | 6 级, 符合 ISO 14644-1              |
| 环境温度                    | -20 °C...80 °C                   |
| 端位的冲击能量                 | 0.3 J                            |
| 6 bar 时的理论力值, 返回行程      | 247 N                            |
| 6 bar 时的理论力值, 前进行程      | 295 N                            |
| 备用接口                    | 查看产品图纸                           |
| 气动接口                    | G1/8                             |
| 材料说明                    | RoHS 合规                          |
| 盖子材料                    | 精制铝合金                            |
| 密封件材料                   | NBR                              |
| 外壳材料                    | 精制铝合金                            |
| 活塞杆材料                   | 高合金不锈钢                           |