

螺纹堵头
DAMD-PS-M8-16-R1
订货号: 650121

FESTO



数据表

特性	值
规格	M8
基于标准	DIN 6921 EN 1665
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
产品重量	17 g
材料说明	RoHS 合规
安装件材料	高合金不锈钢