


水分离器
MS12-LWS-G-U-V
订货号: 8005550

FESTO



数据表

特性	值
规格	12
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
冷凝水排放装置	全自动
结构特点	离心分离器
最大冷凝容积	400 ml
保护罩	集成金属滤杯
冷凝水分离程度	99 %
工作压力	2 bar...12 bar
最大标准流量	40000 l/min
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	25000 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	5 °C...60 °C
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
介质温度	5 °C...60 °C
环境温度	5 °C...60 °C
产品重量	6.3 g
安装方式	管式安装 通过安装支架 带附件 要么：
盖子材料	加强型聚酰胺
螺旋盘材料	POM
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸铝
安装支架材料	压铸铝
外壳材料	压铸铝
模块连接件材料	压铸铝
碗罩材料	精制铝合金
杯形密封材料	NBR

特性	值
屏幕材料	PA
隔离板材料	POM