


液压缓冲器支架 DADP-ES-G8-16

订货号: 8159235

FESTO



数据表

特性	值
规格	16
安装位置	可选
结构特点	止动杆
最大冲击速度	0.8 m/s
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-C1-L
环境温度	0 °C...60 °C
最大停止力	500 N
最大紧固扭矩	5.2 Nm
紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	182 g
安装方式	通过通孔和定位套
材料说明	RoHS 合规
杆材料	精制铝合金
螺钉材料	镀锌钢