

# 直线门架 EXCT-100- -

订货号: 8026577

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	100
安装位置	垂直
结构特点	直线门架
工作压力	-0.95 bar...8 bar
最大加速度	30 m/s <sup>2</sup>
最大速度	4 m/s
重复精度	±0.1 mm
持续通电率	100%
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-10 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 90%
声压级	77 dB(A)
防护等级	IP40
环境温度	10 °C...40 °C
Z 方向的最大过程力	500 N
最大动态响应时的标称负载	10 kg
安装方式	通过安装组件 通过沟槽螺母
材料说明	RoHS 合规