



电磁阀
VSVA-B-T32H-AZ-A2-1T1L
订货号: 8033484

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	2 个两位三通阀，开/闭，单稳态
驱动方式	电控
宽度	18 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	400 l/min
工作气口	底座规格 18 mm，符合 ISO 15407-1 标准 底座规格 02，符合 VDMA 24563 标准 G1/8
工作电压	24V DC
工作压力	0.3 Mpa...1 Mpa 3 bar...10 bar
结构特点	活塞闸阀
认证	c UL us - 认证 (OL)
防护等级	IP65 NEMA 4
排气功能	带节流选项 通过节流板 通过单个气路板
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	封盖式
先导类型	先导驱动
先导气源	外部 内先导
流向	不可逆
搭接	正重叠
信号状态显示器	LED
先导压力 Mpa	0.3 Mpa...1 Mpa
先导压力	3 bar...10 bar
阀流量	600 l/min
单个底座上阀的流量	500 l/min
阀流量，气动互连，流量优化	550 l/min
气动互连阀的流量	400 l/min
关闭时间	30 ms

特性	值
打开时间	12 ms
持续通电率	100%
0 信号的最大正向测试脉冲	1700 µs
信号为 1 的最大负向测试脉冲	1200 µs
最大电流消耗	60 mA
标称工作电压 DC	24 V
线圈的特性参数	24 V DC: 1.3 W
抗电涌性	2.5 kV
污染等级	3
允许的电压波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
相对空气湿度	0 - 90%
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	190 g
电气接口	插入 符合 ISO 15407-2 标准
安装方式	底座上
先导气口 12/14	底座规格 18 mm, 符合 ISO 15407-2 标准
先导排气口 82/84	管道式 未按照标准管式排气 要么:
气接口, 气口 1	底座规格 18 mm, 符合 ISO 15407-2 标准
气接口, 气口 2	气路板规格 18 mm, 符合 ISO 15407-2 标准
气接口, 气口 3	底座规格 18 mm, 符合 ISO 15407-2 标准
气接口, 气口 4	底座规格 18 mm, 符合 ISO 15407-2 标准
气接口, 气口 5	底座规格 18 mm, 符合 ISO 15407-2 标准
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	FPM HNBR NBR
外壳材料	压铸铝 PA
螺钉材料	镀锌钢