


压力传感器
SPAF-P10R-Q4-N-PNLK-M12
订货号: 8181213

FESTO



数据表

特性	值
认证	RCM 商标
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
材料说明	RoHS 合规
测得变量	相对压力
测量方法	压电式压力传感器
压力测量范围的起始值	0 Mpa 0 bar 0 psi
压力测量范围终值	1 Mpa 145 psi
压力测量范围结束值	10 bar
过载压力	1.5 Mpa 15 bar 217.5 psi
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	酯油 < 0.1mg/m³, 符合 ISO 8573-1:2010 [:::2] 标准 可用润滑介质工作
介质温度	0 °C...50 °C
环境温度	0 °C...50 °C
精度 (± % FS)	1.5 %FS
重复精度, ± %FS 表示	0.3 %FS
温度系数 (± %FS/K)	0.05 %FS/K
开关输出	PNP/NPN, 可切换
开关功能	窗口比较器 阈值比较器 阈值, 可变迟滞
开关元件功能	常闭或常开触点, 可切换
打开时间	3 ms
关闭时间	3 ms
最大输出电流	100 mA

特性	值
短路电流额定值	是
协议	IO-Link®
IO-Link®, 版本 ID	V1.1
IO-Link®, 设备配置文件	固件更新 功能定位器 功能: 产品 URI 功能 数量检测 智能传感器 - SSP 4.1.1
IO-Link®, 传输速率	COM3
IO-Link, SIO-Mode 支持	是
IO-Link®, 端口类型	等级 A
IO-Link®, 过程数据长度输出	0 bit
IO-Link®, 过程数据长度输入	32 bit
IO-Link, 过程数据内容 IN	压力测量值 16 位 MDC 压力监测 2 位 SSC
IO-Link, 服务数据 IN	温度, 16 位
IO-Link®, 最短周期时间	0.9 ms
IO-Link, 所需数据存储	0.5 kB
工作电压范围 DC	15 V...30 V
反极性保护	适用于所有电气连接
电气接口 1, 连接类型	插头
电气接口 1, 连接系统	M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	4
电气接口 1, 安装类型	螺丝锁 不可旋转
电接口 1, 固定方式	与旋转螺钉锁兼容
连接件外壳材料	镀镍黄铜
安装方式	带附件
安装位置	可选
气动接口	QS-4
产品重量	30 g
外壳材料	加强型聚酰胺
接触介质的材料	不锈钢 NBR 加强型 PA
显示类型	LED 指示器
准备就绪状态指示	绿色 LED
开关状态指示	黄色 LED
设置选项	IO-Link® 示教
防篡改	IO-Link
阈值设置范围	0 %...100 %
设置范围迟滞	0 %...90 %
防护等级	IP65
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜含量超过 1% 的金属。例外情况: 印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
洁净室等级	4 级, 符合 ISO 14644-1