


电机电缆
NEBM-M23/40
订货号: 8190874

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 61984
电缆标识	不带标签支架
产品重量	0.199 g...0.547 g
电气接口 1, 功能	现场设备端
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 连接类型	混合型插座
电气接口 1, 电缆出口	直列式
电气接口 1, 连接系统	M23x1 M40x1.5
电气接口 1, 接口/线芯数	15
电气接口 1, 使用的接口/线芯	12
电气接口 1, 安装类型	卡入锁定
电气接口 2, 功能	控制器端
电气接口 2, 接口类型	混合插头 电缆
电气接口 2, 电缆出口	直列式
电气接口 2, 连接系统	M23x1 M40x1.5 Sub-D和开放式
电气接口 2, 接口/线芯数	15 21
电气接口 2, 已使用的接口/线芯数	12
电气接口 2, 安装类型	卡入锁定 插件
工作电压范围 DC	0 V...850 V
工作电压范围 AC	0 V...630 V
40°C 时的额定电流	11.7 A...40 A
抗电涌性	6 kV
护罩	是
电缆长度	0.5 m...99.9 m
电缆特征	适用于拖链
电缆测试条件	测试条件按要求提供
弯曲半径, 固定电缆	48 mm...74.8 mm

特性	值
弯曲半径，移动电缆	90 mm...140.25 mm
电缆直径	12 mm...18.7 mm
电缆直径公差	± 0.3 mm
电缆结构	$4 \times 0.75 \text{ mm}^2 + 1 \times (2 \times 0.75 \text{ mm}^2) + 1 \times (2 \times 0.24 \text{ mm}^2 + 2 \times 2 \times 0.15 \text{ mm}^2)$ $4 \times 1.5 \text{ mm}^2 + 1 \times (2 \times 0.75 \text{ mm}^2) + 1 \times (2 \times 0.24 \text{ mm}^2 + 2 \times 2 \times 0.15 \text{ mm}^2)$ $4 \times 2.5 \text{ mm}^2 + 1 \times (2 \times 1.0 \text{ mm}^2) + 1 \times (2 \times 0.24 \text{ mm}^2 + 2 \times 2 \times 0.15 \text{ mm}^2)$ $4 \times 4 \text{ mm}^2 + 1 \times (2 \times 1.5 \text{ mm}^2) + 1 \times (2 \times 0.24 \text{ mm}^2 + 2 \times 2 \times 0.15 \text{ mm}^2)$ $4 \times 6 \text{ mm}^2 + 1 \times (2 \times 1.5 \text{ mm}^2) + 1 \times (2 \times 0.24 \text{ mm}^2 + 2 \times 2 \times 0.15 \text{ mm}^2)$
标称导线横截面积	0.15 mm ² 0.24 mm ² 0.75 mm ² 1 mm ² 1.5 mm ² 2.5 mm ² 4 mm ² 6 mm ²
线端	芯线套管 引脚端子
防护等级	IP20 IP67
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-40 °C...90 °C
带移动电缆的环境温度	-25 °C...80 °C
超压类别	III
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规 不含卤素
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
电缆护套材料	TPE-U(PUR)
电缆护套颜色	灰色
绝缘护套材料	PP