


连接电缆
NEBB-M12G5-P-10-LE4
订货号: 8066675

FESTO



数据表

特性	值
符合标准	电线颜色和连接号，符合 EN 60947-5-2 标准 EN 61076-2-101
防爆	必须遵守证书中的信息！ 区 2 (ATEX) 区 22 (ATEX)
电缆标识	带有标签架
电气接口 1，功能	现场设备端
电气接口 1，设计	圆形
电气接口 1，连接类型	插座
电气接口 1，电缆出口	直列式
电气接口 1，连接系统	M12x1，A 编码，符合 EN 61076-2-101 标准
电气接口 1，接口/线芯数	5
电气接口 1，使用的接口/线芯	4
电气接口 1，安装类型	带 A/F13 的螺丝锁
电气接口 2，功能	控制器端
电气接口 2，接口类型	电缆
电气接口 2，连接系统	开放式
电气接口 2，接口/线芯数	4
电气接口 2，已使用的接口/线芯数	4
工作电压范围 DC	0 V...250 V
工作电压范围 AC	0 V...250 V
40°C 时的额定电流	4 A
抗电涌性	2.5 kV
电缆长度	10 m
电缆特征	用于静态应用
电缆测试条件	测试条件按要求提供
弯曲半径，固定电缆	14 mm
电缆直径	4.5 mm
电缆结构	4 x 0.25 mm ²
标称导线横截面积	0.25 mm ²

特性	值
线端	护套已移除 直截切断
防护等级	IP65 IP68 IP69K
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-25 °C...70 °C
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
洁净室等级	4 级，符合 ISO 14644-1
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
电缆护套材料	PVC
电缆护套颜色	灰色
外壳材料	TPE-U(PU)
外壳颜色	黑色
螺丝紧固锁的材料	镀镍黄铜
密封件材料	NBR
电触头材料	镀金铜合金
绝缘护套材料	PVC