


连接电缆  
NEBB-M12W5-P-10-LE5  
订货号: 8066687



数据表

| 特性                | 值                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| 符合标准              | 电线颜色和连接号，符合 EN 60947-5-2 标准<br>EN 61076-2-101 |
| 防爆                | 必须遵守证书中的信息！<br>区 2 (ATEX)<br>区 22 (ATEX)      |
| 电缆标识              | 带有标签架                                         |
| 电气接口 1，功能         | 现场设备端                                         |
| 电气接口 1，设计         | 圆形                                            |
| 电气接口 1，连接类型       | 插座                                            |
| 电气接口 1，电缆出口       | 直角式                                           |
| 电气接口 1，连接系统       | M12x1，A 编码，符合 EN 61076-2-101 标准               |
| 电气接口 1，接口/线芯数     | 5                                             |
| 电气接口 1，使用的接口/线芯   | 5                                             |
| 电气接口 1，安装类型       | 带 A/F13 的螺丝锁                                  |
| 电气接口 2，功能         | 控制器端                                          |
| 电气接口 2，接口类型       | 电缆                                            |
| 电气接口 2，连接系统       | 开放式                                           |
| 电气接口 2，接口/线芯数     | 5                                             |
| 电气接口 2，已使用的接口/线芯数 | 5                                             |
| 工作电压范围 DC         | 0 V...60 V                                    |
| 工作电压范围 AC         | 0 V...60 V                                    |
| 40°C 时的额定电流       | 4 A                                           |
| 抗电涌性              | 1.5 kV                                        |
| 电缆长度              | 10 m                                          |
| 电缆特征              | 用于静态应用                                        |
| 电缆测试条件            | 测试条件按要求提供                                     |
| 弯曲半径，固定电缆         | 14 mm                                         |
| 电缆直径              | 4.5 mm                                        |
| 电缆结构              | 5 x 0.25 mm <sup>2</sup>                      |
| 标称导线横截面积          | 0.25 mm <sup>2</sup>                          |

| 特性                | 值                            |
|-------------------|------------------------------|
| 线端                | 护套已移除<br>直截切断                |
| 防护等级              | IP65<br>IP68<br>IP69K        |
| 防护等级说明            | 在组装好的状态下                     |
| 环境温度              | -25 °C...70 °C               |
| CE 认证（见合格声明）      | 符合欧盟低电压指令<br>符合欧盟 RoHS 指令    |
| CE 标记（见合格声明）      | 符合英国 RoHS 指令<br>符合英国电气设备相关规定 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L               |
| 洁净室等级             | 4 级，符合 ISO 14644-1           |
| 材料说明              | RoHS 合规                      |
| 污染等级              | 3                            |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力                  |
| 电缆护套材料            | PVC                          |
| 电缆护套颜色            | 灰色                           |
| 外壳材料              | TPE-U(PU)                    |
| 外壳颜色              | 黑色                           |
| 螺丝紧固锁的材料          | 镀镍黄铜                         |
| 密封件材料             | NBR                          |
| 电触头材料             | 镀金铜合金                        |
| 绝缘护套材料            | PVC                          |