

电缆支架  
DADG-HL-N8-P2  
订货号: 8069000



数据表

| 特性                | 值                    |
|-------------------|----------------------|
| 规格                | 20<br>25<br>32<br>40 |
| 旋转角度调节范围          | 0 deg...90 deg       |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L    |
| 环境温度              | 0 °C...60 °C         |
| 产品重量              | 2.9 g                |
| 材料说明              | RoHS 合规<br>不含铜       |
| 安装支架材料            | POM                  |