

标准气缸  
CRDSNU-B-16-40-P-A-MG-A1  
订货号: 8073761

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 行程                  | 40 mm                             |
| 活塞直径                | 16 mm                             |
| 基于标准                | ISO 6432                          |
| 缓冲                  | 两端带弹性缓冲环/垫                        |
| 安装位置                | 可选                                |
| 结构特点                | 缸径<br>活塞杆<br>缸筒                   |
| 位置检测                | 通过接近开关                            |
| 工作压力                | 0.1 Mpa...1 Mpa<br>1 bar...10 bar |
| 工作模式                | 双作用                               |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)            |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 4 - 极高的耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                    |
| 适合食品行业使用            | 见补充材料说明                           |
| 环境温度                | 0 °C...80 °C                      |
| 6 bar 时的理论力值, 返回行程  | 104 N                             |
| 6 bar 时的理论力值, 前进行程  | 121 N                             |
| 0 mm 行程的移动质量        | 21 g                              |
| 每 10 mm 行程的额外移动质量   | 2.2 g                             |
| 0 mm 行程的基本重量        | 130 g                             |
| 每 10 m 行程的附加重量      | 4.8 g                             |
| 安装方式                | 带附件                               |
| 气动接口                | M5                                |
| 材料说明                | RoHS 合规                           |
| 盖子材料                | 高合金不锈钢                            |
| 活塞杆材料               | 高合金不锈钢                            |
| 缸筒材料                | 高合金不锈钢                            |