


轴向安装组件  
EAMM-A-X22-42A  
订货号: 8210057



数据表

| 特性                | 值                |
|-------------------|------------------|
| 安装位置              | 可选               |
| 最大转速              | 10000 1/min      |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 储存温度              | -25 °C...60 °C   |
| 相对空气湿度            | 0 - 95%          |
| 防护等级              | IP40             |
| 环境温度              | -10 °C...60 °C   |
| 可传递的扭矩            | 0.95 Nm          |
| 产品重量              | 60 g             |
| 接口代码，驱动器          | X22              |
| 接口代码，电机输入         | 42A              |
| 材料说明              | RoHS 合规          |