



电磁阀  
VZWD-B-L-M22C-M-G18-15-V-36-1-A1-80-R1  
订货号: 8214498

FESTO



数据表

| 特性      | 值                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 结构特点    | 直动式提动阀                                                                    |
| 驱动方式    | 电控                                                                        |
| 密封原理    | 软密封                                                                       |
| 安装位置    | 可选                                                                        |
| 安装方式    | 管式安装                                                                      |
| 过程阀连接   | G1/8                                                                      |
| 电气接口    | 类型 A<br>插头<br>符合 EN 175301-803 标准<br>方形                                   |
| 公称通径    | 1.5 mm                                                                    |
| 阀功能     | 两位两通, 常闭, 单稳态                                                             |
| 手控装置    | 无                                                                         |
| 流向      | 不可逆                                                                       |
| 中等      | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体<br>矿物油<br>水<br>中性流体<br>按要求提供其它介质 |
| 压差      | 0 Mpa<br>0 bar<br>0 psi                                                   |
| 线圈的特性参数 | 24 V DC: 27.0 W                                                           |
| 绝缘材料等级  | H                                                                         |
| 允许的电压波动 | +/- 10 %                                                                  |
| 持续通电率   | 100%                                                                      |
| 复位类型    | 弹簧复位                                                                      |
| 先导类型    | 直接                                                                        |

| 特性           | 值                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 介质压力         | 0 Mpa...8 Mpa<br>0 bar...80 bar<br>0 psi...1160 psi |
| 最大粘度         | 25 mm²/s                                            |
| 介质温度         | -10 °C...140 °C                                     |
| 环境温度         | -10 °C...80 °C                                      |
| 流量 Kv        | 0.07 m³/h                                           |
| 打开时间         | 8 ms                                                |
| 关闭时间         | 25 ms                                               |
| 材料说明         | RoHS 合规                                             |
| 外壳材料         | 高合金不锈钢                                              |
| 外壳物料编号       | 1.4305                                              |
| 密封件材料        | FPM                                                 |
| 产品重量         | 440 g                                               |
| CE 认证（见合格声明） | 符合欧盟电磁兼容性指令<br>符合欧盟低电压指令<br>符合欧盟 RoHS 指令            |
| CE 标记（见合格声明） | 符合英国 EMC 指令<br>符合英国 RoHS 指令<br>符合英国电气设备相关规定         |
| 防护等级         | IP65                                                |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 3 - 高耐腐蚀能力                                          |