

# 关节轴承 SGS-M10X1,25

订货号: 9261

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	M10x1.25
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
最大负载能力	0.9 kN
产品重量	88 g
材料说明	RoHS 合规
外环材料	黄铜
外壳材料	镀锌钢
内滚道材料	钢
螺母材料	镀锌钢