

平行夾爪 HGPD-80-A-G1

訂貨編號: 1132958

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	80
每個夾爪的行程	20 mm
最大更換精度	0.2 mm
擺動夾爪的最大間隙 ax、ay	0.1 deg
最大夾爪夾頭間隙 Sz	0.02 mm
旋轉對稱	0.2 mm
重複精度，夾爪	0.05 mm
夾爪的數量	2
驅動系統	氣動
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
夾爪功能	平行
夾爪力備份	在開啟時
結構特點	楔形驅動 強制嚮導工作運動順序
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	4 bar...8 bar
封鎖空氣的工作壓力	0 bar...0.5 bar
夾爪的最大工作頻率	2 Hz
6 bar 時的最短開啟時間	235 ms
6 bar 時的最短關閉時間	353 ms
每個外部夾爪夾頭的最大品質	2170 g
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	5 °C...60 °C
轉動慣量	319.95 kgcm ²
夾爪的最大扭矩 Mx，靜態	170 Nm
抓手最大扭矩 My，靜態	130 Nm
抓手最大扭矩 Mz，靜態	110 Nm

特性	值
導向部件的潤滑間隔	5 MioCyc
產品重量	7484 g
安裝方式	透過內螺紋和定位套 透過通孔和定位套 透過通孔和定位銷 透過內螺紋和定位銷 是否要:
氣動介面，被堵的空氣	M5
氣動介面	G1/4
材料說明	RoHS 合規
密封蓋材料	高合金不鏽鋼
外殼材質	陽極氧化鋁
夾爪材質	硬化鋼