

# 變徑軸套 DAYH-10

訂貨編號: 1165491

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                 |
|-------------------|-------------------|
| 尺寸                | 10                |
| 安裝位置              | 可選                |
| 位置偵測              | 無                 |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力       |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度              | -10 °C...80 °C    |
| 產品重量              | 64 g              |
| 安裝方式              | 透過鎖緊螺帽            |
| 材料說明              | RoHS 合規           |
| 擋塊材料              | 高合金不鏽鋼            |