

塑膠氣管 PU-9-SW

訂貨編號: 12134

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------------------------|
| 外徑 | 11.6 mm |
| 流量相關彎曲半徑 | 76 mm |
| 內徑 | 9 mm |
| 操作壓力的溫度範圍 | 0 bar...10 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -35 °C...60 °C |
| 產品重量 (取決於長度) | 0.056 kg/m |
| 氣動介面 | 用於倒鉤接頭內徑 9 mm, 具有管接螺帽 |
| 顏色 | 黑色 |
| 蕭氏硬度 | A 91 +/-3 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 氣管材料 | TPE-U(PU) |