

Y型快插螺紋接頭

QSY-1/2-10

訂貨編號: 133196

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 尺寸 | 標準 |
| 公稱通徑 | 7.8 mm |
| 旋入螺釘上的密封件類型 | 塗層 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 設計 | Y型 |
| 套組規格 | 1 |
| 結構特點 | 推挽原理 |
| 工作壓力時完整溫度範圍 | -0.095 Mpa...0.6 Mpa -13.775 psi...87 psi |
| 操作壓力的溫度範圍 | -0.95 bar...6 bar |
| 取決於溫度的工作壓力 | -0.095 Mpa...1.4 Mpa -13.775 psi...203 psi |
| 取決於溫度的操作壓力 | -0.95 bar...14 bar |
| 關於工作壓力的提示 | 水: 在最高溫度 50°C 時, 最大值為 0.6 MPa |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:] 水 (液態, 無冰) |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 無塵室適用性, 依據 ISO 14644-14 測量 | 4 級, 符合 ISO 14644-1 |
| 環境溫度 | -10 °C...80 °C |
| 產品重量 | 66 g |
| 輸出數量 | 2 |
| 供應管線數量 | 1 |
| 安裝方式 | 外六角形, 規格 21 mm |
| 氣動介面, 氣口 1 | 外螺紋 R1/2 |
| 氣動介面, 氣口 2 | 適用於氣管外徑 10 mm |
| 釋放環顏色 | 藍色 |
| 旋入螺釘的材料 | 鍍鎳黃銅 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | PBT |
| 釋放環材料 | POM |

| 特性 | 值 |
|----------|--------|
| 氣管密封件材料 | NBR |
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |