


安裝支架
PAML-MB-90-HP3
訂貨編號: 1367323

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	90
公稱通徑 DN	36
系列	L
工作壓力	0 Mpa...5 Mpa 0 bar...50 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [---:--]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	5 °C...60 °C
產品重量	300 g
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
模組連接件材質	精製鋁合金
螺絲材料	不鏽鋼
支架材料	精製鋁合金