


步進馬達 EMMS-ST-57-M-S-G2

訂貨編號: 1370478

FESTO



資料表

特性	值
環境溫度	-10 °C...50 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	0 - 85%
符合標準	IEC 60034
絕緣防護等級	B
溫度等級符合 EN 60034-1	B
額定等級符合 EN 60034-1	S1
防護等級	IP54
電氣連接系統	插頭
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
認證	RCM 商標 c UL us - 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
標稱操作電壓 DC	48 V
馬達保持扭矩	1.4 Nm
最大轉速	1940 1/min
完整步距的步距角	1.8 deg
步進角公差	±5%
標稱馬達電流	5 A
電壓常數, 相位	25.5 mVmin
相位線圈電阻	0.25 Ohm
相位線圈電感	0.95 mH
轉子的慣性動量	0.48 kgcm ²
輸出的總轉動慣量	0.48 kgcm ²
產品重量	1100 g
容許軸向軸負載	10 N
允許的徑向軸負載	52 N
制動保持扭矩	1 Nm