

# ISO 標準氣缸 ESNU-8- -P-A

訂貨編號: 14119

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                                    |
|-------------------|--------------------------------------|
| 行程                | 1 mm...50 mm                         |
| 活塞直徑              | 8 mm                                 |
| 活塞桿螺紋             | M4                                   |
| 緩衝                | 兩端具有彈性緩衝環/墊                          |
| 安裝位置              | 可選                                   |
| 符合標準              | CETOP RP 52 P<br>ISO 6432            |
| 活塞桿端部             | 外螺紋                                  |
| 結構特點              | 缸徑<br>活塞桿<br>缸筒                      |
| 位置偵測              | 透過近接開關                               |
| 訂製品               | 一端活塞桿                                |
| 工作壓力              | 0.15 Mpa...1 Mpa<br>1.5 bar...10 bar |
| 工作模式              | 推<br>單動                              |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]      |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                          |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| 環境溫度              | -20 °C...80 °C                       |
| 端位的衝擊能量           | 0.03 J                               |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程 | 24.6 N                               |
| 0 mm 行程的移動質量      | 7.5 g                                |
| 每 10 mm 行程的額外移動質量 | 1 g                                  |
| 0 mm 行程的基本重量      | 35 g                                 |
| 每 10 m 行程的附加重量    | 2.4 g                                |
| 安裝方式              | 具有附件                                 |
| 氣動介面              | M5                                   |
| 材料說明              | RoHS 合規                              |
| 蓋子材料              | 精製鋁合金<br>無色陽極氧化                      |

| 特性    | 值                |
|-------|------------------|
| 密封件材質 | NBR<br>TPE-U(PU) |
| 活塞桿材質 | 高合金不鏽鋼           |
| 缸筒材料  | 高合金不鏽鋼           |