

馬達電纜  
NEBM-S1G15-E-5-Q7-LE6  
訂貨編號: 1450836

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                        |
|---------------------|--------------------------|
| 電纜標識                | 不具有標籤支架                  |
| 電氣介面 1, 功能          | 現場設備端                    |
| 電氣介面 1, 設計          | 直角式                      |
| 電氣介面 1, 連接類型        | 插座                       |
| 電氣介面 1, 電纜出口        | 直列式                      |
| 電氣介面 1, 連接系統        | Sub-D                    |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數      | 15                       |
| 電氣介面 1, 使用的介面/線芯    | 10                       |
| 電氣介面 2, 功能          | 控制器端                     |
| 電氣介面 2, 介面類型        | 電纜                       |
| 電氣介面 2, 連接系統        | 開放式                      |
| 電氣介面 2, 介面/線芯數      | 6                        |
| 電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數  | 6                        |
| 操作電壓範圍 DC           | 0 V...72 V               |
| 標稱操作電壓 DC           | 24 V                     |
| 護罩                  | 是                        |
| 電纜長度                | 5 m                      |
| 電纜特徵                | 拖鏈適用                     |
| 彎曲半徑, 移動電纜          | 80 mm                    |
| 電纜直徑                | 8 mm                     |
| 電纜結構                | 6 x 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 標稱導線橫切面積            | 0.75 mm <sup>2</sup>     |
| 線端                  | 芯線套管                     |
| 防護等級                | IP65                     |
| 防護等級說明              | 在組裝好的狀態下                 |
| 環境溫度                | -40 °C...80 °C           |
| 具有移動電纜的環境溫度         | -5 °C...80 °C            |
| CE 認證 (見合格聲明)       | 符合歐盟 RoHS 指令             |
| CE 標記 (見合格聲明)       | 符合英國 RoHS 指令             |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L           |
| 材料說明                | RoHS 合規                  |

| 特性        | 值          |
|-----------|------------|
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - 無耐腐蝕能力 |
| 電纜護套材料    | TPE-U(PUR) |
| 電纜護套顏色    | 灰色         |
| 絕緣護套材料    | PP         |