


近接開關
SIES-V3B-PS-S-L
訂貨編號: 150491

FESTO



資料表

特性	值
符合標準	EN 60947-5-2
認證	RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
額定工作距離	2 mm
保證工作距離	1.6 mm
換算係數	鋁 = 0.45 不鏽鋼 St 18/8 = 0.7 銅 = 0.3 黃銅 = 0.5 鋼 St 37 = 1.0
環境溫度	-25 °C...85 °C
重複精度	0.1 mm
開關輸出	PNP
開關元件功能	常開觸點
最大開關頻率	1200 Hz
最大開關頻率, 直流	1200 Hz
最大輸出電流與溫度的函數關係	<= 50 °C 時為 200 mA <= 85 °C 時為 150 mA
電壓降	3.2 V
短路電流額定值	脈衝式
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
殘餘波紋	10 %
空載電源電流	30 mA
反極性保護	適用於所有電氣連接
電氣介面	3 針 M8x1 插頭
尺寸	15x20x30 mm
安裝方式	具通孔 齊平
產品重量	120 g
外殼材質	壓鑄鋅
開關狀態指示	黃色 LED

特性	值
防護等級	IP67
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
關於感測器選擇的附加資訊	特殊結構
電氣輸出	PNP
感測器設計的選擇	標準