


# 壓力開關 PEV-W-KL-LED-GH

訂貨編號: 152618

FESTO



## 資料表

| 特性             | 值                                |
|----------------|----------------------------------|
| 認證             | RCM 商標                           |
| CE 認證 (見合格聲明)  | 符合歐盟電磁相容性指令<br>符合歐盟 RoHS 指令      |
| CE 標記 (見合格聲明)  | 符合英國 EMC 指令<br>符合英國 RoHS 指令      |
| 材料說明           | RoHS 合規                          |
| 測得變量           | 相對壓力                             |
| 測量方法           | 氣/電壓力轉換器                         |
| 壓力測量範圍         | 2 bar...8 bar                    |
| 工作壓力           | 0 bar...8 bar                    |
| 最大過載壓力         | 20 bar                           |
| 工作介質           | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明      | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)           |
| 介質溫度           | 0 °C...60 °C                     |
| 環境溫度           | 0 °C...60 °C                     |
| 開關元件功能         | 轉換開關                             |
| 遲滯             | 0.5 bar...2 bar                  |
| 最大開關頻率         | 3 Hz                             |
| 最大輸出電流         | 2500 mA                          |
| 操作電壓範圍 DC      | 10 V...30 V                      |
| 電氣介面 1, 連接類型   | 螺紋端子                             |
| 電氣介面 1, 連接系統   | 螺紋端子                             |
| 電氣介面 1, 介面/線芯數 | 4                                |
| 安裝方式           | 具通孔<br>透過 H 型導軌<br>是否要:          |
| 安裝位置           | 可選                               |
| 氣動介面           | M5                               |
| 產品重量           | 56 g                             |
| 外殼材質           | PA<br>PET<br>POM                 |

| 特性                  | 值                |
|---------------------|------------------|
| 膜片材質                | NBR              |
| 開關狀態指示              | 黃色 LED           |
| 閾值設定範圍              | 2 bar...8 bar    |
| 防護等級                | IP20             |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力      |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |