


精巧型氣缸  
ADVUL-80- -P-A-S6  
訂貨編號: 156218

FESTO



資料表

| 特性                 | 值                                 |
|--------------------|-----------------------------------|
| 行程                 | 1 mm...400 mm                     |
| 活塞直徑               | 80 mm                             |
| 緩衝                 | 兩端具有彈性緩衝環/墊                       |
| 安裝位置               | 可選                                |
| 結構特點               | 缸徑<br>活塞桿                         |
| 位置偵測               | 透過近接開關                            |
| 訂製品                | 耐高溫密封件，最高 120 °C                  |
| 扭矩/導向保護            | 具有連接板的導向桿                         |
| 工作壓力               | 0.1 Mpa...1 Mpa<br>1 bar...10 bar |
| 工作模式               | 雙作用                               |
| 工作介質               | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| 工作和嚮導介質說明          | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）             |
| 耐腐蝕等級 CRC          | 2 - 中等耐腐蝕能力                       |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性  | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| 環境溫度               | 0 °C...120 °C                     |
| 端位的衝擊能量            | 0.75 J                            |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 2827 N                            |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程  | 3016 N                            |
| 安裝方式               | 是否要：<br>具通孔<br>具有附件               |
| 氣動介面               | G1/8                              |
| 墊圈螺絲材質             | 鍍鋅鋼                               |
| 蓋子材料               | 精製鋁合金                             |
| 動態密封件材質            | FPM                               |
| 活塞桿材質              | 高合金鋼                              |
| 缸筒材料               | 精製鋁合金                             |