

**倒鉤接頭
N-3/8-P-6-MS**

訂貨編號: 15633

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	4.5 mm
旋入螺釘上的密封件類型	密封圈
安裝位置	可選
設計	直列式設計
套組規格	10
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...16 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
最大緊固扭矩	15 Nm
產品重量	26 g
氣動介面, 氣口 1	外螺紋 G3/8
氣動介面, 氣口 2	適用氣管內徑 6 mm
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	黃銅