

小型滑台式电缸单元

EGSS-BS-KF-32-

订货号: 8083800



数据表

特性	值
工作行程	25 mm...100 mm
规格	32
行程余量	0 mm
丝杆直径	8 mm
丝杆螺距	8 mm/r
安装位置	可选
导轨	循环滚珠轴承导轨
结构特点	电动小型滑台 带滚珠丝杆传动 带有集成式驱动器
丝杆类型	滚珠丝杆传动
位置检测	电机编码器 通过接近开关
转子位置编码器	绝对值编码器，单圈
转子位置编码器，编码器测量原理	磁感式
附加功能	用户界面 集成终端位置感应
显示	LED
最大加速度	3 m/s ² ...5 m/s ²
最大速度	0.19 m/s
重复精度	±0.015 mm
数字逻辑输出的特点	可配置 无电气隔离
持续通电率	100%
绝缘防护等级	B
最大数字逻辑输出电流	100 mA
最大电流消耗	3 A
最大电流消耗，逻辑	300 mA
标称电压 DC	24 V
标称电流	3 A
参数设置接口	IO-Link 用户界面
允许的电压波动	+/- 15%

特性	值
电源, 接口类型	插头
电源, 连接系统	M12x1, T 编码, 根据 EN 61076-2-111
电源, 接口样式	4
认证	RCM 商标
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟 RoHS 指令
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-20 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 90%
防护等级	IP40
环境温度	0 °C...50 °C
环境温度说明	在环境温度高于 30°C 时, 每高 K 须降低功率 2%
最大力 Fy	991 N
最大力 Fz	991 N
100 km 理论寿命值的 Fy (仅供参考)	2135 N
100 km 理论寿命值时的 Fz (仅供参考)	2135 N
最大力矩 Mx	3.4 Nm
最大力矩 My	3.17 Nm
最大力矩 Mz	3.17 Nm
100 km 理论寿命值时的 Mx (仅供参考)	10 Nm
100 km 理论寿命值时的 My (仅供参考)	7 Nm
100 km 理论寿命值时的 Mz (仅供参考)	7 Nm
驱动轴的最大径向力	140 N
最大进给力 Fx	60 N
参考值有效负载, 水平	2 kg
有效负载参考值, 垂直	2 kg
进给常数	8 mm/r
参考使用寿命	5000 km
0 mm 行程的移动质量	149 g
每 10 mm 行程的额外移动质量	12 g
产品重量	999 g...1388 g
0 mm 行程的基本重量	924 g
每 10 m 行程的附加重量	30 g
24 V DC 数字逻辑输出的数量	2
数字逻辑输入的数量	2
逻辑输入的工作范围	24 V
逻辑输入特性	可配置 无电气隔离
IO-Link, 过程数据内容 OUT	1 位 (移入) 1 位 (移出) 1 位 (退出错误) 1 位 (中间移动)
IO-Link, 过程数据内容 IN	1 位 (状态设备) 1 位 (中间状态) 1 位 (状态移动) 1 位 (状态输入) 1-bit (state out)
IO-Link, 服务数据 IN	32 位力 32 位位置 32 位速度
IO-Link, 所需数据存储	0.5 kB
输入的开关逻辑	NPN (负切换) PNP (正切换)
逻辑接口, 接口类型	插头
逻辑接口, 连接技术	M12x1, A 编码, 根据 EN 61076-2-101

特性	值
逻辑接口，针数/芯数	8
安装方式	通过内螺纹安装 通过定位套 带附件 通过圆柱销
材料说明	RoHS 合规
导向滑块材料	轧钢
导轨材料	轧钢