

螺纹堵头 NPQR-BK-M7

订货号: 8085672

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
安装位置	可选
设计	螺纹堵头
包规格	1
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1.6 Mpa -13.775 psi...232 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...16 bar
工作压力说明	水: 0 - 80°C 时最高 0.7 MPa
证书签发机构	NSF C0556009
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:] 水 (液态, 无冰)
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	产品符合用于电池生产的 Festo 内部产品定义: 禁止使用铜、锌、镍质量比例超过 1% 的金属。不包括钢铁中所含的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、插头和线圈中
洁净室等级	静态安装的元件, 根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	参见合规性声明 NSF/ANSI 169
环境温度	-20 °C...150 °C
标称扭矩	3 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
产品重量	2.1 g
安装方式	内六角形, 规格 3 mm
气接口, 气口 1	外螺纹 M7
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	高合金不锈钢
螺纹密封件材料	FPM