

# 精密過濾器

## LFMB-1-D-MAXI-A

訂貨編號: 162641

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                        |
|---------------------|------------------------------------------|
| 系列                  | D                                        |
| 尺寸                  | Maxi                                     |
| 結構特點                | 纖維過濾器                                    |
| 過濾等級                | 1 µm                                     |
| 冷凝水排放裝置             | 全自動                                      |
| 工作壓力                | 2 bar...12 bar                           |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>惰性氣體 |
| 輸出的空氣純淨度等級          | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>惰性氣體 |
| 乾淨空氣等級的最大標準流量       | 2780 l/min                               |
| 潔淨空氣等級的最小標準流量       | 620 l/min                                |
| 過濾效率                | 99.99 %                                  |
| 最大冷凝容積              | 80 cm <sup>3</sup>                       |
| 保護罩                 | 金屬保護罩                                    |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                              |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 介質溫度                | 1.5 °C...60 °C                           |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C                           |
| 儲存溫度                | -10 °C...60 °C                           |
| 殘餘含油量               | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                    |
| 安裝方式                | 管式安裝<br>具有附件<br>是否要:                     |
| 安裝位置                | 垂直 +/-5°                                 |
| 氣動介面, 氣口 1          | G1                                       |
| 氣動介面, 氣口 2          | G1                                       |
| 外殼材質                | 壓鑄鋅                                      |
| 過濾器材料               | 硼矽酸鹽纖維                                   |
| 碗罩材料                | PC                                       |
| 材料說明                | RoHS 合規                                  |
| 產品重量                | 1200 g                                   |