


開關閥 PVEL-P-124-HP7

訂貨編號: 1629205

FESTO



資料表

特性	值
系列	L
公稱通徑 DN	54
結構特點	活塞閘閥
驅動方式	氣動
密封原理	軟密封
排氣功能	不具節流選項
復位類型	彈簧復位
嚮導類型	直接
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
工作壓力	0 Mpa...4.2 Mpa 0 bar...42 bar
嚮導壓力	9 bar...42 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	5 °C...50 °C
環境溫度	5 °C...50 °C
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟壓力設備指令
CE 標記（見合格聲明）	符合英國壓力設備法規
適合食品產業使用	見補充材料說明
安裝位置	可選
產品重量	7250 g
氣動介面，氣口 3	G1/2
嚮導氣口 12	G1/4
嚮導氣源	外部
活塞式滑閥材料	精製鋁合金
密封件材質	NBR PE
外殼材質	精製鋁合金