

夾緊裝置

DADL-EL-Q11-32

訂貨編號: 1631139

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	32
旋轉角度調節範圍	55 deg...200 deg
結構特點	缸徑 活塞桿
位置偵測	透過近接開關
工作壓力	0.5 Mpa...0.8 Mpa 5 bar...8 bar 72.5 psi...116 psi
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	600 g
安裝方式	透過通孔和定位套
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	鋁 陽極氧化處理
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	鋁 硬質陽極氧化處理
外殼蓋子材料	鋁 陽極氧化處理
軸承材料	聚合物
圓片材料	鋁 陽極氧化處理
螺絲材料	鋼 鍍鋅
工作模式	單動 拉動