

阻擋氣缸
STAF-80-30-P-A-R
訂貨編號: 164886

FESTO



資料表

特性	值
行程	30 mm
活塞直徑	80 mm
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	單動 拉動
結構特點	缸徑 具滾輪的活塞桿
位置偵測	透過近接開關
訂製品	一端活塞桿
扭矩/導向保護	扁平活塞桿
工作壓力	1 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
衝擊力	14600 N
在切換操作期間允許的側向力	4500 N
安裝方式	具通孔
氣動介面	G1/8
蓋子材料	鋁
密封件材質	NBR
外殼材質	鋁
活塞桿材質	高合金不鏽鋼
滾子材料	鋼