


扁平型氣缸
EZH-2,5/9-10-B
訂貨編號: 164991

FESTO



資料表

特性	值
行程	10 mm
活塞直徑	6 mm 等效直徑
緩衝	無緩衝
安裝位置	可選
工作模式	推 單動
結構特點	缸徑 矩形活塞桿
位置偵測	無
扭矩/導向保護	矩形活塞桿
工作壓力	0.28 Mpa...0.6 Mpa 2.8 bar...6 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
6 bar 時的理論力值，前進行程	10 N
理論最小彈簧返回力	3 N
理論最大彈簧回復力	4 N
產品重量	11 g
安裝方式	具有橫向孔
氣動介面	倒鉤接頭 PK-3
蓋子材料	鋁
密封件材質	NBR
外殼材質	鋁
活塞桿材質	銅合金 鍍鎳