

L 型接頭

NPKA-L-G18-Q6-P10

訂貨編號: 1655429

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	4 mm
氣管插入深度	25.8 mm
旋入螺釘上的密封件類型	密封圈
安裝位置	可選
套組規格	10
結構特點	推挽原理
工作壓力	-0.095 Mpa...1 Mpa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
關於工作壓力的提示	水: 0 - 50°C 時最高 0.6 MPa
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::] 水 (液態, 無冰)
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-10 °C...60 °C
最大緊固扭矩	2 Nm
標稱扭矩	1.25 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	7.5 g
氣動介面, 氣口 1	外螺紋 G1/8
氣動介面, 氣口 2	適用於氣管外徑 6 mm
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA66-GF30
螺紋密封件材料	NBR
套管材質	POM
氣管密封件材料	NBR