


氣源處理裝置

FRC-1-D-MAXI-A-NPT

訂貨編號: 173885

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Maxi
安裝位置	垂直
冷凝水排放裝置	全自動
過濾等級	40 µm
工作壓力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...12 bar
最大壓力遲滯	0.04 Mpa 0.4 bar 5.8 psi
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	8500 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	2520 g
安裝方式	管式安裝 透過安裝支架 是否要：
氣動介面，氣口 1	1 NPT
氣動介面，氣口 2	1 NPT
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC