

联轴器
EAMC-56-58-19-22
订货号: 8099430

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-----------------------|
| 安装直径 1 | 19 mm |
| 安装直径 2 | 22 mm |
| 规格 | 56 |
| 标称长度 | 58 mm |
| 安装位置 | 可选 |
| 最大转速 | 5500 1/min |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度 | -25 °C...60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95% |
| 环境温度 | -25 °C...60 °C |
| 惯性动量 | 128 kgmm ² |
| 可传递的扭矩 | 60 Nm |
| 产品重量 | 283 g |
| 材料说明 | RoHS 合规 |