


双活塞气缸
DGTZ-GF-32-20-J-T-P-A
订货号: 8103514

FESTO



数据表

特性	值
行程	20 mm
可调端位范围/长度	10 mm
活塞直径	32 mm
工作模式，驱动单元	两个联接板
缓冲	两端带弹性缓冲环/垫
安装位置	可选
导轨	滑动轴承导轨
结构特点	导轨
位置检测	通过接近开关
工作压力	0.12 Mpa...0.8 Mpa 1.2 bar...8 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
洁净室等级	6 级，符合 ISO 14644-1
环境温度	-10 °C...80 °C
端位的冲击能量	0.4 Nm
最大有效负载取决于指定距离 xs 下的行程	38 N
6 bar 时的理论力值，返回行程	724 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	724 N
移动质量	779.5 g
产品重量	1856 g
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
盖子材料	精制铝合金
密封件材料	NBR
外壳材料	阳极氧化精制铝合金
活塞杆材料	高合金不锈钢