

连接组件
DADG-AK-F9-2
订货号: 8104804

FESTO



数据表

特性	值
规格	2
基于标准	VDI/VDE 3847-2
安装位置	可选
工作压力	0.2 Mpa...0.8 Mpa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
额定工作压力	0.6 Mpa 87 psi
标称工作压力	6 bar
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	露点至少比环境温度和介质温度低 10 °C 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-20 °C...80 °C
产品重量	418 g
材料说明	RoHS 合规
连接件材料	高合金不锈钢
连接板材料	阳极氧化精制铝合金
密封件材料	NBR
螺钉材料	高合金不锈钢