

快插接头  
NPQE-D-R38-Q14-P5  
订货号: 8112927

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| 规格                  | 标准                                            |
| 公称通径                | 8 mm                                          |
| 旋入螺钉上的密封件类型         | 涂敷                                            |
| 安装位置                | 可选                                            |
| 设计                  | 直列式设计                                         |
| 包规格                 | 5                                             |
| 结构特点                | 推挽原理                                          |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...0.8 Mpa<br>-13.775 psi...116 psi |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...8 bar                             |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                                      |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                                    |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                              |
| 洁净室等级               | 4 级, 符合 ISO 14644-1                           |
| 环境温度                | -5 °C...60 °C                                 |
| 产品重量                | 46.8 g                                        |
| 安装方式                | 外六角形, 规格 22 mm<br>内六角, 规格 8 mm                |
| 气接口, 气口 1           | 外螺纹 R3/8                                      |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管外径 14 mm                                 |
| 释放环颜色               | 蓝色                                            |
| 材料说明                | RoHS 合规                                       |
| 外壳材料                | 镀镍黄铜                                          |
| 螺纹密封件材料             | PTFE                                          |
| 释放环材料               | POM                                           |
| 气管密封件材料             | NBR                                           |
| 气管夹紧元件材料            | 不锈钢                                           |