


Fluidic Muscle
DMSP-40-120N-RM-CM
订货号: 8114530

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
最大程度收缩时的直径增加量	80 mm
行程	0 mm...2250 mm
最大收缩	额定长度的 25%
最大初始张力	额定长度的 5%
标称长度	120 mm
肌腱重复精度	≤ 额定长度的 1 %，周期性
容许平行度公差	与标称长度 400 mm 相比 ± 0.5%
允许的角度公差	1 deg
安装位置	可选
结构特点	收缩膜片
工作压力	0 Mpa...0.6 Mpa 0 bar...6 bar
工作模式	单作用 拉动
认证	德国技术监督协会 (TÜV)
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-5 °C...60 °C
自由悬挂的最大工作负载	250 kg
最大工作压力下的理论气动肌腱输出力	6000 N
6 bar 时的理论力值	6000 N
气动接口	G3/8
材料说明	RoHS 合规
法兰材料	精制铝合金 无色阳极氧化
套管材料	精制铝合金 无色阳极氧化处理
膜片材料	AR 氯丁橡胶

特性	值
螺母材料	钢 镀锌